

PHILIPS

Ampoule A19 E26
de 60 W

DEL

2700/5000/2200 K

800/800/80 lm

15 000 h

046677568931



La technologie à DEL dernier cri pour le domicile

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- En savoir plus sur l'éclairage
- Pas de clignotement visible

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Une technologie à DEL simple au quotidien

La lumière au-delà de l'illumination

- Une ampoule, quatre réglages de couleur

Caractéristiques

En savoir plus sur l'éclairage



Température de couleur : la lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées en unités appelées Kelvin (K). Les ampoules qui présentent une faible valeur en Kelvin produisent une lumière chaude, plus apaisante, tandis que celles dont la valeur en Kelvin est plus élevée créent une lumière plus froide, plus énergisante. IRC : l'index de rendu des couleurs sert à décrire l'effet d'une source lumineuse sur l'apparence des couleurs. La lumière naturelle du soleil

a un IRC de 100. L'IRC des ampoules à DEL Philips est toujours supérieur à 80, ce qui garantit l'authenticité et le naturel des couleurs.

Pas de clignotement visible

Lorsque votre lumière vacille rapidement, cela peut être pénible pour les yeux, causer des maux de tête et même déclencher une crise chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible. Ce clignotement est à la fois désagréable et inutile. Les ampoules à DEL peuvent clignoter en raison de leur rapidité de réaction au courant du régulateur. Toutefois, comme les ampoules à DEL Philips sont conçues de façon à réduire au minimum les variations de sortie de courant de votre régulateur, elles éliminent les facteurs de clignotement. Vous ne les verrez donc jamais clignoter, ni même vaciller.

Une technologie à DEL simple au quotidien

L'ampoule à DEL pour tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL Philips, le tout à prix avantageux.

Réglages de lumières de couleur

Passez d'une lumière blanche éclatante au rouge, au vert ou au bleu avec un interrupteur ou une lampe que vous avez déjà. Réglez-la une fois pour obtenir un éclairage blanc éclatant de tous les jours, ou optez pour le rouge, le vert ou le bleu pour décorer votre maison pour les Fêtes et des occasions spéciales. Il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. C'est tout!

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Non
- Matériau de l'ampoule: Plastique

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11,1 cm
- Largeur: 6,1 cm

Conception et finition

- Matériau: Plastique

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 100 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 200 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2700/5000/2200 K
- Flux lumineux nominal: 800, 800, 80 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 827/850/822 | CCT of 2700K/5000K/2200K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 84 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677568931
- EOC: 568931
- Titre du produit: 9.5A19/PER/827-50-22/FR/P/E26/SS 4/1PF

Consommation

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: 120 V
- Puissance: 9,5, 8, 3 W
- Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11,1 cm

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677568931
- Poids net: 0,06 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 6,5 cm
- Largeur: 7,5 cm



Date de publication :
2024-11-21
Version: 0.42

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.