

# PHILIPS

Ampoule flamme  
transparente à filament  
B11 E12 x3, 25 W

DEL

2 700 - 2 200 K

185 lm

15 000 h

Gradation

046677574307



## Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Les ampoules flammes à DEL claires Philips produisent une magnifique lumière étincelante et sont dotées d'une durée de vie exceptionnelle. Esthétiques allumées comme éteintes, ces ampoules sont idéales pour les chandeliers à petits culots (E12).

### Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans

# Caractéristiques

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop

lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E12
- Type de verre: Transparent
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs spécifiques
- Matériau de l'ampoule: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9,7 cm
- Largeur: 3,5 cm

## Conception et finition

- Matériau: Verre

## Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

## Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 2700-2200 K
- Flux lumineux nominal: 185 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 927-922 | CCT of 2700K-2200K

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable, Lumière chaude

#### Autres caractéristiques

- Efficacité: 80 lm/W

#### Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677574307
- EOC: 574301
- Titre du produit:  
2.3B11/PER/UD/CL/G/E12/WGD  
4/3CT T20

#### Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 2,3 W
- Équivalence en watts: 25 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9,7 cm

#### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677574307
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,08 kg
- Hauteur: 14,6 cm
- Longueur: 4,6 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication :  
2025-01-27  
Version: 0.30

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)