

# PHILIPS

Plafonnier mis à  
niveau de 4 po, 6,5 W

DEL intelligente

Couleur

S'adapte à une ouverture de  
4 po

IP20/rond/blanc



046677575670



## Éclairage coloré selon votre humeur

Profitez d'un éclairage intelligent coloré dans votre environnement grâce au plafonnier intensif intelligent à DEL couleur Philips de 4 po, qui s'installe facilement dans un boîtier encastré. Vous pouvez utiliser cette ampoule connectée WiZ avec votre Wi-Fi existant pour la contrôler avec l'application WiZ ou votre voix.

### Facile à installer

- Facile à brancher et à utiliser

### Commande intelligente

- Contrôlez vos luminaires depuis n'importe où avec votre téléphone intelligent.
- Gardez les mains libres avec la commande vocale

### Fonctions intelligentes

- Automatisez votre éclairage à l'aide de routines
- Fonctions bien-être prédéfinies

### Modes d'éclairage

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques
- Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez des scènes avec des modes d'éclairage dynamiques préconfigurés.

# Caractéristiques

## Facile à brancher et à utiliser



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

## Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ en utilisant votre téléphone intelligent. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

## Gardez les mains libres avec la commande vocale



Contrôlez vos lumières avec votre voix grâce à une simple intégration avec Google ou Alexa ou à un ajout dans vos raccourcis Siri.

## Automatisez votre éclairage à l'aide de routines

Créez un programme automatique quotidien ou hebdomadaire pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

## Fonctions bien-être prédéfinies



Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ stimule votre énergie et vous aide à vous concentrer avec un éclairage de type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud lorsqu'il est temps de vous détendre et de vous endormir.

## Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Profitez des différences subtiles de nos modes d'éclairage dynamiques pour illuminer votre environnement

## Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

## Scènes personnalisées



Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli, de la WiZmote ou de la commande vocale.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur

## Conception et finition

- Couleur: Blanche
- Matériau: Métal, Plastique

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Projecteur à tête réglable: Non
- Intensité réglable avec télécommande: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Éclairage fonctionnel
- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 60 mA
- Efficacité: 96 lm/W

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,15 kg
- Hauteur: 7,1 cm
- Longueur: 12,8 cm
- Largeur: 12,8 cm

## Service

- Garantie: 3 ans

## Fiche technique

- Durée de vie pouvant atteindre: 25 000 h
- Diamètre: 128 mm
- Flux lumineux total du luminaire: 630
- Couleur de la lumière: 2 700-6 500 (RVB)
- Lampe à intensité variable: Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un gradateur
- DEL: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 6.5
- Code IP: UL02 – Endroit humide (Amérique du Nord)
- Catégorie de protection: UL, pas de mise à la terre

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677575670
- Poids net: 0,15 kg
- Poids brut: 0,19 kg
- Hauteur: 16,5 cm
- Longueur: 7,7 cm
- Largeur: 13,6 cm



Date de publication :  
2025-04-13  
Version: 0.162

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)