

PHILIPS

Ampoule dépolie à
filament A19 E26 de 60 W

DEL

5000/2700/3000/3500/4000
K

800 lm

15 000 h

Gradation

046677580186



Une ampoule sans pareil

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Ajustement parfait et finition de haute qualité

Caractéristiques

Ajustement parfait

La forme familière de ces ampoules s'adapte parfaitement à vos luminaires

actuels car c'est celle de l'ampoule classique.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs spécifiques
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11 cm
- Largeur: 6 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000/2700/3000/3500/4000 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 5000/2700/3000/3500/4000

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Efficacité: 114 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677580186
- EOC: 580183
- Titre du produit: 7A19/WhiteD/5CCT/FR/G/E26/D 4/1PF T20 CA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 7 W
- Équivalence en watts: 60 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11 cm

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677580186
 - Poids net: 0,04 kg
 - Poids brut: 0,07 kg
- Hauteur: 17,1 cm
 - Longueur: 6,6 cm
 - Largeur: 7,6 cm



Date de publication :
2024-11-21
Version: 0.63

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com