

PHILIPS

Éclairage encastré
6 po, 11,5 W


Luminaires encastrés

2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K

Blanc

Intensité réglable

046677580391



Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

Avec sa conception robuste et son rendement optimal, le plafonnier intensif de haut rendement à DEL Philips est le luminaire parfait qui apporte qualité et luminosité à tous les espaces de la maison. Une lumière agréable et apaisante pour vos yeux.

Faites correspondre votre éclairage à votre intérieur

- Conception ultra mince

Effet lumineux

- Température de couleur réglable
- Répartition uniforme de la lumière

Première qualité

- Une lumière apaisante pour vos yeux

Durabilité

- Longue durée de vie durant jusqu'à 25 000 heures

Caractéristiques

Conception ultra mince

La conception mince est idéale pour les pièces à plafond bas, affleurant à la surface.

Température de couleur réglable

Passez sans difficulté d'une lumière blanche froide idéale pour la concentration à une lueur plus chaleureuse propice à la détente.

Répartition uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière régulière et uniforme.

EyeComfort

Un éclairage de mauvaise qualité peut entraîner une fatigue oculaire. Puisque nous sommes nombreux à passer du temps à l'intérieur, il est plus important que jamais d'éclairer correctement votre habitation. Nos produits répondent à des critères de test rigoureux, notamment en ce qui a trait au clignotement, à l'effet stroboscopique, à l'éblouissement, au rendu des couleurs et à l'intensité variable pour garantir qu'ils sont conformes aux exigences EyeComfort. Les ampoules à DEL Philips procurent

non seulement une lumière agréable, mais continuent à le faire pendant toute leur durée de vie, offrant une qualité de lumière, une puissance et une couleur constants pendant plus d'une décennie. Adoptez une lumière apaisante pour vos yeux. Ils vous en remercieront.

Longue durée de vie durant jusqu'à 25 000 heures

La technologie à DEL Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 25 000 heures

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Rond

Conception et finition

- Couleur: Blanche
- Matériau: Métal

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 12 500

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Projecteur à tête réglable: Non
- Intensité réglable avec télécommande: Non
- DEL intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 110 °
- Constance de la couleur: <4 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre à coucher, Salon, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Contemporain
- Type: Luminaires encastrés
- EyeComfort: Oui
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 110 mA
- Efficacité: 86 lm/W

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,4 kg
- Longueur de découpe: 16.0 cm
- Largeur de découpe: 16.0 cm
- Hauteur: 2,4 cm
- Longueur: 17 cm
- Distance d'encastrement: 0 cm
- Largeur: 17 cm

Service

- Garantie: 3 ans

Fiche technique

- Durée de vie pouvant atteindre: 25 000 h
- Diamètre: 170 mm
- Flux lumineux total du luminaire: 1000
- Couleur de la lumière: 2700/3000/3500/4000/5000
- Alimentation principale: 120
- Lampe à intensité variable: Oui
- DEL: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 11.5
- Code IP: UL02 – Endroit humide (Amérique du Nord)
- Catégorie de protection: UL, mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677580391
- Poids net: 0,4 kg
- Poids brut: 0,48 kg
- Hauteur: 17,6 cm
- Longueur: 6,7 cm
- Largeur: 17,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003259603



Date de publication :
2024-07-25
Version: 0.108

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.