

# PHILIPS

Ampoule dépolie à  
filament A19 E26 de 60 W

Ultra efficace

5 000 K

810 lm

50000 h

Gradation

046677583859



## Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

L'ampoule à DEL Philips offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes à l'intérieur. Vous économiserez immédiatement sur les coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

### **Lumière de haute qualité**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

# Caractéristiques

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Non
- Matériau de l'ampoule: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11 cm
- Largeur: 6 cm

## Conception et finition

- Matériau: Verre

## Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 100 000
- Durée de vie nominale: 50 000 h

## Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: / °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 810 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 950 | CCT of 5000K

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: UltraEfficient, EyeComfort

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 180 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677583859
- EOC: 583856
- Titre du produit: 4.5A19/UE/950/FR/G/E26/ND 1PF/4 T20 CA

## Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Puissance: 4,5 W
- Équivalence en watts: 60 W

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11 cm

#### Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: / cd

#### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677583859
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 6,5 cm



Date de publication :  
2024-11-27  
Version: 0.121

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)