

PHILIPS

Ampoule transparente à filament ST19 E26 de 25 W

DEL intelligente

1 800-2 100 (RVB)

Verre

Facile à brancher et à utiliser

Commande vocale ou avec l'application

046677584016



Commande facile avec l'application ou la voix

Lorsqu'Edison a inventé l'ampoule à incandescence classique dans les années 1880, il n'aurait jamais pu imaginer ce que Philips serait capable de faire avec elle aujourd'hui. Ces ampoules à filament DEL connectées ont fière allure même lorsqu'elles sont éteintes, mais la vraie magie se produit lorsque vous les allumez. Remplissez vos pièces de millions de couleurs et de nuances de lumière blanche, de la plus chaleureuse à la plus fraîche. Obtenez l'apparence classique des ampoules à incandescence rétro tout en profitant des avantages d'économie d'énergie des DEL. Et comme elles intègrent la technologie connectée WiZ, vous pouvez facilement les contrôler à l'aide de votre Wi-Fi et de l'application WiZ, de la télécommande ou des commandes vocales.

Facile à installer

- Facile à brancher et à utiliser

Commande intelligente

- Contrôlez vos luminaires depuis n'importe où avec votre téléphone intelligent.
- Contrôle vocal grâce à l'assistant Google, à Alexa ou aux raccourcis Siri

Fonctions intelligentes

- Automatisez votre éclairage
- Fonctions bien-être prédéfinies

Modes d'éclairage

- Lumière blanche très chaude
- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques

Caractéristiques

Facile à brancher et à utiliser



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

Contrôle à distance

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ en utilisant votre téléphone intelligent. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Commande vocale

Commandez vos lampes tout en gardant les mains libres en utilisant votre voix et l'assistant Google, Amazon Alexa ou les raccourcis de Siri. Utilisez de simples commandes vocales pour allumer ou éteindre vos lumières, augmenter ou réduire l'intensité de l'éclairage, changer de couleur et mettre en place des scènes d'éclairage personnalisées.

Automatisez votre éclairage

Créez un programme automatique quotidien ou hebdomadaire pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Fonctions bien-être prédéfinies

Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ stimule votre énergie et vous aide à vous concentrer avec un éclairage de type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud lorsqu'il est temps de vous détendre et de vous endormir.

Lumière blanche très chaude

Choisissez une lumière blanche très chaude pour créer une atmosphère douillette chez vous.

Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamiques



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Profitez des différences subtiles de nos modes d'éclairage dynamiques pour illuminer votre environnement

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: ST19
- Douille: E26
- Technologie: Éclairage Wi-Fi intelligent
- Type de verre: Transparent
- Fini des ampoules: Transparent
- Intensité variable: Gradation sans fil

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 14,1 cm
- Poids: 0,055 kg
- Largeur: 6,4 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6 SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 1800-2100 (RGB) K
- Catégorie de couleur de la lumière: Couleur
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 75 mA
- Efficacité: 47 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677584016
- EOC: 584011
- Titre du produit: 6.3ST19/Wi-Fi BLE Color CL 4/1PF

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 6,3 W
- Équivalence en watts: 25 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 14,1 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 300 lm
- Puissance nominale: 6.3 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677584016
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,11 kg
- Hauteur: 16,5 cm
- Longueur: 7,2 cm
- Largeur: 9,9 cm



Date de publication :
2025-03-10
Version: 0.140

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com