

PHILIPS

Ampoule dépolie à
filament A19 E26 de 100 W

DEL

3 000 K

1500 lm

15 000 h

Gradation

046677587062



Éclairage à DEL offrant une lumière éclatante de qualité

Une ampoule à DEL de pointe qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Idéal pour l'éclairage général des pièces

Caractéristiques

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous

pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Parfait pour l'éclairage général



Un éclairage moderne avec des ampoules à DEL standard Philips pour une illumination de toute part. Idéal pour l'éclairage général des pièces.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: D'intérieur/ extérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré
- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs spécifiques
- Matériau de l'ampoule: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,5 cm
- Largeur: 6 cm

Conception et finition

- Matériau: Verre

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 300 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 1500 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations en matière de DEL: EyeComfort
- Caractéristiques supplémentaires: Intensité variable

Autres caractéristiques

- Efficacité: 130 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677587062
- EOC: 587063
- Titre du produit: 11.5A19/PER/UD30/FR/G/E26/D 4/1PFT20

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: AC 120 V
- Puissance: 11,5 W
- Équivalence en watts: 100 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,5 cm

Valeurs nominales

- Intensité nominale de crête: 130 cd

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677587062
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 17,1 cm
- Longueur: 7,5 cm
- Largeur: 6,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929003749015



Date de publication :
2024-06-17
Version: 0.114

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com