

PHILIPS


Wawel
Deckenleuchte, 20 W

Deckenleuchten

4000/6500/2700 K

Weiß

Dimmbar;SceneSwitch



31822/31/P5



Hochwertige Beleuchtung für ein gemütliches Zuhause

Philips myliving WAWEL LED-Deckenleuchte enthält eine integrierte LED zur Optimierung von Lichtleistung und Einheitlichkeit. Steuern Sie deren Helligkeit entsprechend Ihrer Stimmung mit schrittweise einstellbaren und speicherbaren Funktionen.

Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

Moderne LED-Beleuchtung

- Einstellbar 2700–6500 K

Energiesparend

- 80 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen

Besonderheiten

Gleichmäßige Lichtverteilung



bis zu 80 % weniger Energieverbrauch



Einstellbar



Diese Lampe spart bis zu 80 % Energie im Vergleich zu einer Standardlampe. Sie macht sich bezahlt, und spart Ihnen Jahr um Jahr Geld. Senken Sie also Ihre Stromrechnung, und fangen Sie jetzt an zu sparen.

Diese Lampe ist einstellbar. Sie können sie auf Ihre bevorzugte Farbtemperatur einstellen; von Warmweiß (2700 K) bis zu kühlem Tageslicht (6500 K).

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, SceneSwitch

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 160 mA
- Lichtausbeute: 100 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.72 kg
- Höhe: 6.6 cm
- Länge: 38 cm
- Breite: 38 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 380 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2000
- Lichtfarbe: 4000/6500/2700
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Step Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696162781
- Nettogewicht: 0.72 kg
- Bruttogewicht: 1.18 kg
- Höhe: 42.6 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 42.6 cm



Ausstellungsdatum:
2024-11-21
Version: 0.381

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.