

# PHILIPS

Röhrenförmige  
Glühlampe

Dekorative Lampe in  
Röhrenform

7 W

E14

Klar

Dimmbar



8711500250087



## Gemütliche, dekorative Beleuchtung

Die dekorativen Glühlampen von Philips wurden speziell für niedrige Lichtintensitäten entwickelt (unter 60 Lumen). Sie bieten ein warmes, anheimelndes Schimmern, das sich ideal für ein entspannendes Ambiente eignet. Sie eignen sich perfekt zur Verwendung in offenen Leuchten.

### **Beleuchtung für spezielle Zwecke**

- Für besondere Anwendungen

# Besonderheiten

## Für besondere Anwendungen



Die Glühlampen von Philips für spezielle Zwecke wurden für besondere Anwendungen entwickelt. Lampen für die allgemeine Beleuchtung Ihres Zuhauses stehen mit den Halogen-, Energiespar- und LED-Lampen von Philips zur Verfügung.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Form: Haushaltsgerät
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
- Sockel: E14
- Technologie: Glühlampe
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Klar

## Lampenabmessungen

- Durchmesser: 17 mm
- Höhe: 54 mm
- Breite: 17 mm

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 1 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Anzahl der Schaltzyklen: 4'000
- Nennlebensdauer: 1'000 Stunde(n)

## Lichteigenschaften

- Anwendung: Nachtlcht
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung s
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 21 lm

## Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 1

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230–240 V
- Wattleistung: 7.0 W
- Systemleistung: 7 W

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 1'000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 21 lm
- Nennleistung: 7.0 W

## Technische Daten

- Nutzlebensdauer der Lampen: 1'000 Stunde(n)
- Form: Haushaltsgerät
- Dimmbar: Ja
- Sockel: E14

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8711500250087
- Nettogewicht: 8 g
- Bruttogewicht: 14 g
- Höhe: 5.9 cm
- Länge: 2.6 cm
- Breite: 2.6 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-01-31  
Version: 0.235

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)