

# PHILIPS

## Spot 100 W R7S

LED

3000K


1600 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8718699780371



## Dimmbare stabförmige LED-Beleuchtung mit einem 300-Grad-Strahl

Diese innovative Stab-LED ist der perfekte Ersatz für R7S-Halogenlampen, da sie bei der Energieeffizienz meilenweit voraus ist.

### Hochwertiges Licht

- Kühles, belebendes Licht

# Besonderheiten

## 3.500 K [LED-Lampen]



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 3.500 K und sorgt damit für ein kühles, belebendes Licht. Damit schaffst Du ein einladendes Ambiente für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder kannst Dich bei mit einem guten Buch entspannen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: R7s
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenmaterial: Kunststoff

## Lampenabmessungen

- Höhe: 11.8 cm
- Breite: 2.9 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K
- Nomineller Lichtstrom: 1600 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 830 | CCT of 3000K

## Sonstiges

- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 114 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699780371
- Artikelnr.: 871869978037100
- Produkttitel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.8
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 14 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 11.8 cm

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 397578

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8718699780371
  - Nettogewicht: 0.09 kg
  - Bruttogewicht: 0.11 kg
- Höhe: 14.6 cm
  - Länge: 3 cm
  - Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:  
2024-12-04  
Version: 0.450

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.