

PHILIPS

LEDtube, Netzstrom,
S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Diese LED-Röhrenlampe von Philips bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre stabförmigen Leuchtstofflampen (TL).

Hochwertiges Licht

- Rundum hell

Besonderheiten

Rundum hell

Dank des innovativen Vintage-Designs werden bei dieser LED-Lampe die am

Strahlrand auftretenden Schatten vermieden. Das Ergebnis? Ein natürliches warmweißes Licht.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Sonstiges
- Sockel: S14s
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Lampenabmessungen

- Höhe: 30 cm
- Breite: 3 cm

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis 45 °C
- Nennlebensdauer: 30'000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 250 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 250 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.1
- Nennlichtausbeute (Nom): 113.00 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- Zeichen & Zertifikate: RoHS konform, CE Zeichen, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
- LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 113 lm/W
- CE-Zeichen: Ja
- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514263567
- Artikelnr.: 871951426356700
- Produkttitel: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteile): 0.4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 2.2 W
- Systemleistung: 2.2 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 30 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 30'000 Stunde(n)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 387349
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 0.1
- Netzfrequenz: 50 to 60 Hz
- Dimmbar: Nein
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: 220-240V

- Sockel: S14s

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514263567
- Nettogewicht: 0.1 kg
- Bruttogewicht: 0.13 kg
- Höhe: 33.5 cm
- Länge: 3.3 cm
- Breite: 5.1 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-11
Version: 0.443

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.