

# PHILIPS

Alpenglow Wandleuchte,  
60 W, E27, ohne  
Leuchtmittel

Außenleuchten

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Wasserbeständig

8719514417571



## Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Diese anthrazitfarbene Philips Wandlampe mit Aluminium bringt den Vintage-Look in Deinen Außenbereich. Das hochwertige Glas und das Retrodesign sorgen für eine stilvolle Atmosphäre, die perfekt zu Deinem persönlichen Stil passt.

### **Benutzerfreundlich**

- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

### **Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil**

- Auswahl für traditionellen Stil

### **Hochwertige Qualität**

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas

### **Für den Außenbereich**

- IP44 – wetterfest

# Besonderheiten

## Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

## Auswahl für traditionellen Stil

Diese Leuchte verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Du Deinem Außenbereich eine traditionelle Optik verleihen kannst.

## Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas



Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und echtem Glas.

## IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Aluminium

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Nein
- Perfekt geeignet für die horizontale oder vertikale Montage: Ja
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Nein
- Perfekt geeignet zur Befestigung mit Ausrichtung nach oben/unten: Nein
- Perfekt geeignet für Wand- oder Deckeninstallation: Nein
- Drehbarer Kopf (nach links und rechts): Nein
- Mobil: Nein
- Inklusive Netzteil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (nach unten und oben): Nein
- Adapter für GB im Lieferumfang enthalten: Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Warmweißes Licht: Nein
- Wasserfest: Ja
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

### Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 0

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Klassisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.76 kg
- Höhe: 18 cm
- Länge: 20 cm
- Breite: 17.5 cm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 0 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 0
- Lichtfarbe: 2700
- LED: Nein
- Fassung/Socket: E27
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514417571
- Nettogewicht: 0.76 kg
- Bruttogewicht: 0.89 kg
- Höhe: 18.3 cm
- Länge: 18.3 cm
- Breite: 20.3 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-04-11  
Version: 0.453

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.