

PHILIPS

Splay
Wegeleuchte, 12 W

Außenleuchten

2700 K

Anthrazit

Wasserbeständig

8719514417793



Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Dieser Philips Splay Outdoor-Sockel in Anthrazit hat ein elegantes Design. Sie beleuchtet und erhellt Ihren Eingangsbereich mit diffusem und warmweißem Licht und erweckt mit ihrem hochwertigen Licht soziale Bereiche zum prickelnden Leben.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Moderne Außenbeleuchtung

Moderne LED-Beleuchtung

- 5 Jahre Garantie auf LED-System

Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

Besondere Eigenschaften

- Leistungsstarkes Licht

8719514417793

Hochwertiges Licht

- Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Moderne Außenbeleuchtung

Mit dem beeindruckenden und minimalistischen Design dieser Außenbeleuchtung von Philips sowie dem eleganten und modernen Stil eignet sich die Außenbeleuchtung von Philips perfekt zur Beleuchtung von Gärten, Wegen und Außenbereichen.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe



Diese Lampe von Philips wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

IP44 – wetterfest




Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Leistungsstarkes Licht

Diese Philips Außenleuchte sorgt für ein leistungsstarkes, warmes Weißlicht. Sie erzeugt einen hellen Lichtkegel zur Beleuchtung Deines Gartens oder Deiner Terrasse.

Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Aluminium

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Nein
- Perfekt geeignet für die horizontale oder vertikale Montage: Ja
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Nein
- Perfekt geeignet zur Befestigung mit Ausrichtung nach oben/unten: Nein
- Perfekt geeignet für Wand- oder Deckeninstallation: Nein
- Drehbarer Kopf (nach links und rechts): Nein
- Mobil: Nein
- Inklusive Netzteil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (nach unten und oben): Nein
- Adapter für GB im Lieferumfang enthalten: Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Warmweißes Licht: Ja
- Wasserfest: Ja
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1.39 kg
- Höhe: 96 cm
- Länge: 12 cm
- Breite: 16 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 25'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1100
- Lichtfarbe: 2700
- LED: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514417793
- Nettogewicht: 1.39 kg
- Bruttogewicht: 1.68 kg
- Höhe: 105 cm
- Länge: 13.5 cm
- Breite: 17.5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-18
Version: 0.383

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.