

PHILIPS

Winkel
Deckenleuchte, 24 W

Deckenleuchten

2700–6500 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung



8720169196117



Die gewünschte Atmosphäre auf Knopfdruck

Die Philips LED All-in-One-Deckenleuchte bietet ultimative Flexibilität und höchsten Komfort. Mit nur ein paar einfachen Klicks auf der Fernbedienung kannst Du Deine Lichteinstellungen ganz einfach personalisieren. Angenehmes Licht, das Deine Augen schont. Schaffe mit einem Licht, das Deine Bedürfnisse kennt, die gewünschte Atmosphäre.

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Überwachung

- Einstellbar – von warmweißem bis kühlem Tageslicht
- Helligkeitssteuerung mit Memory-Funktion
- 4 voreingestellte Szenen
- Die Fernbedienung erlaubt eine einfache Regelung der Lichteinstellungen aus bis zu 10 m Entfernung
- An der Wand montierbare Fernbedienung

Besonderheiten

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Einstellbar – von warmweißem bis kühlem Tageslicht

Mit der einstellbaren Beleuchtung kannst Du die zu Deiner Stimmung oder Tätigkeit passende Lichtfarbe einstellen. Warmweißes Licht eignet sich hervorragend zum Entspannen, kaltweißes Tageslicht belebt und hilft Dir, Dich zu konzentrieren.

Helligkeitssteuerung mit Memory-Funktion

Speichert die von Dir bevorzugten Helligkeitsstufen.

4 voreingestellte Szenen

Genieße den Komfort verschiedener Stimmungen durch die vier voreingestellten Lichtszenen für jede Gelegenheit.

Die Fernbedienung erlaubt eine einfache Regelung der Lichtseinstellungen aus bis zu 10 m Entfernung

Schalte Deine Lampen mit dieser Fernbedienung aus einer Entfernung von bis zu 10 m ein oder aus oder verändere die Helligkeit und Farbe.

An der Wand montierbare Fernbedienung

Mit der mitgelieferten Halterung kannst Du Deine Fernbedienung ohne Verkabelung überall dort anbringen, wo Du einen zusätzlichen Schalter benötigst.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rund

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 210 mA
- Lichtausbeute: 104 lm/W

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.8 kg
- Höhe: 7 cm
- Länge: 39.5 cm
- Breite: 39.5 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 395 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2500
- Lichtfarbe: 2700-6500
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Wireless Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169196117
- Nettogewicht: 0.79 kg
- Bruttogewicht: 1.44 kg
- Höhe: 9.6 cm
- Länge: 47.8 cm
- Breite: 48.5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-04
Version: 0.369

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.