

# PHILIPS

Olas Deckenventilatorleuchte  
18 W (Ventilator) + 24 W (Leuchte)

Deckenventilator mit  
Beleuchtung

3000/4300/6500 K

Weiß

Fernbedienung

8720169369979



## Dynamisches Licht mit einer ruhigen, angenehmen Brise

Die Philips LED-Deckenventilatorleuchte kombiniert dimmbares, anpassbares Weißlicht mit dem Komfort eines Deckenventilators mit breiten Blättern für einen großzügigen Luftstrom. Mit den SceneSwitch-Lichteinstellungen und der Fernbedienung schaffst Du ganz einfach die perfekte Atmosphäre in jedem Raum.

### Einfach in der Handhabung

- Ganzjähriger Einsatz

### Umgebungslichteffekt

- Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

### Überwachung

- Die Fernbedienung ermöglicht eine einfache Steuerung aller Funktionen des Deckenventilators und des Lichts. Schalte das Licht oder den Lüfter ein oder aus, wähle aus drei Ventilatorgeschwindigkeiten, wähle eine SceneSwitch Lichteinstellung aus, verwende die Flashlight-Funktion oder stelle einen von fünf Timern ein.

# Besonderheiten

## Ganzjähriger Einsatz

Mit Betriebsarten für Sommer und Winter erhältst du die besten Einstellungen, um die Luft das ganze Jahr über effizient im Raum zirkulieren zu lassen.

## Helle und dennoch komfortable Deckenleuchte

Das Philips LED-Licht für Deckenventilatoren taucht Dein Zuhause in kraftvolles helles – und doch behagliches – Licht. Steuern kannst Du es einfach mit der beiliegenden Fernbedienung oder über einen Wandschalter.

## Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Die Fernbedienung ermöglicht Dir eine einfache Bedienung aller Funktionen von Ventilator und Licht. Schalten das Licht oder den Ventilator an oder aus, wähle aus drei Ventilatorgeschwindigkeiten, durchlaufe die SceneSwitch-Lichteinstellungen oder -Timer.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Fernbedienung

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 260 mA
- Lichtausbeute: 110 lm/W

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 4.2 kg
- Höhe: 31 cm

## Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

#### Technische Daten

- Nutzl Lebensdauer von bis zu: 20'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 1'060 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2650@4300K
- Lichtfarbe: 3000/4300/6500
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- LED: Ja

- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169369979
- Nettogewicht: 4.2 kg
- Bruttogewicht: 5.7 kg
- Höhe: 22.6 cm
- Länge: 58.5 cm
- Breite: 30.5 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-02-18  
Version: 0.144

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.