

PHILIPS

Plafonnier Wawel
36 W

Plafonniers

2700/4000/6500K

Blanc

Intensité réglable;SceneSwitch



31823/31/P5



Un éclairage de qualité pour une atmosphère chaleureuse

Le plafonnier myLiving Wawel LED Philips est équipé d'une LED intégrée pour optimiser le flux lumineux et l'uniformité. Gérez sa luminosité selon votre humeur grâce aux fonctions d'ajustement par palier et de mémoire.

Effet lumineux

- Distribution égale de la lumière

Ampoule LED innovante

- Réglable 2 700-6500 K

Économie d'énergie

- 80 % d'économie d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence

Points forts

Distribution égale de la lumière



80 % d'économie d'énergie



Réglable



Permet d'économiser de l'argent et jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année. Réduisez le montant sur votre facture d'électricité et faites des économies dès maintenant.

Cette lampe est réglable. Vous pouvez l'ajuster à votre couleur de lumière préférée ; du blanc chaud (2 700 K) à la lumière naturelle froide (6500 K).

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, SceneSwitch

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 175 mA
- Efficacité: 88 lm/W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1.19 kg
- Hauteur: 6.9 cm
- Longueur: 48 cm
- Largeur: 48 cm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
- Diamètre: 480 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 3200
- Couleur de lumière: 4000/6500/2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696162798
- Poids net: 1.19 kg
- Poids brut: 1.97 kg
- Hauteur: 53.6 cm
- Longueur: 7.3 cm
- Largeur: 53.6 cm



Date de publication:
2024-11-21
Version: 0.393

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com