

PHILIPS

Spot plafond/mur
Runner

Spots plafond/mur

2700K

Blanc

ClickFix



53090/31/P0



Illuminez votre maison

Philips myLiving Contemporary est une gamme de spots aux lignes élégantes produisant une lumière de haute qualité, parfaite pour les goûts et modes de vie contemporains. La lumière blanche et chaude produite par des LED de haute qualité est idéale pour un éclairage de mise en valeur.

Solutions d'éclairage durables

- Compatible avec les variateurs muraux encastrables
- Économie d'énergie

Caractéristiques spécifiques

- Tête de spot orientable
- Le faisceau de lumière idéal pour une mise en valeur réussie

Pour votre bureau

- Pour n'importe quelle pièce

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Lumière blanche et chaude
- Matériaux haute qualité

Points forts

Compatible avec les variateurs muraux encastrables



Modifiez la luminosité de ce luminaire Philips grâce à un variateur mural encastrable (non inclus) pour créer l'ambiance dans la pièce, mettre en valeur un élément de décoration, et bien plus encore.

Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.


Idéal pour un éclairage d'accentuation

Le faisceau lumineux parfait pour un éclairage d'accentuation. Ce spot Philips produit un faisceau de lumière idéal pour un éclairage d'accentuation (ampoule GU10 non incluse). Grâce au faisceau lumineux, vous pouvez mettre en valeur n'importe quel élément de votre intérieur.

Pour n'importe quelle pièce

Entièrement fonctionnel et très élégant, ce spot Philips apporte une touche décorative à n'importe quelle pièce.

Lumière blanche et chaude



La lumière peut avoir différentes températures de couleur, exprimées au moyen d'une unité de mesure appelée kelvin (K). Les lampes dont la température de couleur est basse émettent une lumière plus chaude que celles dont la température est élevée, qui génèrent une couleur froide, plus énergisante. Cette lampe Philips procure une lumière chaude, pour une atmosphère chaleureuse.

Matériaux haute qualité

Ce luminaire composé de motifs superposés réalisés avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- Ampoule(s) LED incluse(s): Oui
- Installez le produit hors de portée: Oui
- Tête pivotante (vers la droite ou vers la gauche): Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Cuisine, Bureau à domicile, Hall
- Style: Des bureaux
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

Autres caractéristiques

- Efficacité: 76 lm/W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.385 kg
- Hauteur: 10.7 cm
- Longueur: 11 cm
- Largeur: 9.0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'équipement (caché): 255 lm
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 255 lm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 230
- Technologie d'ampoule: LED
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- LED: Oui
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 3
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse: Source lumineuse LED remplaçable par l'utilisateur final
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696157466
- Poids net: 0.39 kg
- Poids brut: 0.5 kg
- Hauteur: 11.4 cm
- Longueur: 10.2 cm
- Largeur: 13.8 cm
- Code 12NC: 915004062502



Date de publication:
2024-09-17
Version: 0.208

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com