

# PHILIPS

Ampoule à  
incandescence tubulaire

Lampe tubulaire décorative  
à incandescence

7 W

E14

Transparent

Variation de l'intensité  
lumineuse



8711500250087



## Éclairage décoratif chaleureux

Les ampoules à incandescence décoratives de Philips ont été conçues pour produire une faible intensité lumineuse (inférieure à 60 lumens) afin de créer une atmosphère chaleureuse et relaxante. Elles conviennent parfaitement aux luminaires ouverts.

### Éclairage à usage spécifique

- Pour applications spécifiques

# Points forts

## Pour applications spécifiques



Les ampoules à incandescence à usage spécifique de Philips sont conçues pour des applications particulières. Les ampoules destinées à l'éclairage général de votre intérieur sont disponibles en versions halogènes, à économie d'énergie et LED.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Applications spéciales
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: Incandescente
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Transparent

## Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 17 mm
- Hauteur: 54 mm
- Largeur: 17 mm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 1 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.8
- Nombre de cycles d'allumage: 4'000
- Durée de vie nominale: 1'000 h

## Caractéristiques lumineuses

- Usage: Veilleuse
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée s
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- Flux lumineux: 21 lm

## Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 1

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230-240 V
- Puissance: 7.0 W
- Consommation électrique: 7 W

## Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 1'000 h
- Flux lumineux nominal: 21 lm
- Puissance nominale: 7.0 W

## Spécificités techniques

- Durée de vie des lampes: 1'000 h
- Forme: Applications spéciales
- Variation de l'intensité lumineuse: Oui
- Culot: E14

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8711500250087
- Poids net: 8 g
- Poids brut: 14 g
- Hauteur: 5.9 cm
- Longueur: 2.6 cm
- Largeur: 2.6 cm



Date de publication:  
2025-01-31  
Version: 0.235

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)