



Illuminez votre vie avec les rubans LED de Philips

Le télécommande offre un contrôle facile de cette bande lumineuse et vous pouvez atténuer en douceur le lumière au bon niveau. Modifiez la couleur à votre guise avec 30 couleurs prédéfinies. Les rubans LED Philips sont faciles à monter, à couper à la taille souhaitée et à coller sur n'importe quelle surface

Installation facile

Sur mesure

Prêt à l'emploi

· Prêt à l'emploi : installation facile

Contrôle

· Télécommande fournie pour plus de confort

Points forts

Sur mesure

Coupez facilement les bandes lumineuses pour les adapter à vos espaces. Les marques de découpe sur la bande lumineuse indiquent où couper.

Prêt à l'emploi : installation facile

Nos lightstrips prêts à l'emploi sont simples à installer, si bien que vous pouvez commencer à en profiter immédiatement. Tous les éléments nécessaires sont inclus dans la boîte.

Télécommande fournie pour plus de confort

Choisissez parmi une large palette de couleurs d'éclairage, de niveaux d'intensité lumineuse et de paramètres de lumière prédéfinis.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

Design et finition

Couleur: TransparentMatériaux: Plastique

Durée de vie

• Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Environnement

 Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble:
 Oui
- · Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 110 degré(s)
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 45

Divers • Conç

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile. Hall
- · Style: Contemporain
- Type: Rubans Lumineux
- · EveComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Couleurs RVB

Autres caractéristiques

- · Ampérage de la lampe: 200 mA
- · Efficacité: 20 lm/W

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.205 kgHauteur: 0.26 cmLongueur: 500 cmLargeur: 1 cm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- · Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- · Couleur de lumière: RVB
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable:
 Gradation par paliers Ne pas utiliser avec un variateur
- · LED: Oui
- · Indice de protection: IP20
- · Classe de protection: Classe II

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

• Peut être agrandi: Non

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696164242

Poids net: 0.28 kgPoids brut: 0.32 kg

Hauteur: 16 cmLongueur: 5.5 cmLargeur: 16 cm



Date de publication: 2025-04-07 Version: 0.443 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.