

PHILIPS

Tube LED secteur
S14D

LED

500 mm

2700K

S14D



8719514263642



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Ce tube S19 LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle et permet des économies d'énergie significatives. Produisant une lumière blanc chaud, il est idéal pour remplacer durablement des tubes linéaires fluorescents (TL).

Éclairage de qualité supérieure

- Un éclairage efficace

Points forts

Un éclairage efficace

Grâce à sa forme à la fois innovante et vintage, cette ampoule LED évite les

ombres qui se forment habituellement aux extrémités de la diffusion du faisceau. Le résultat ? La diffusion

régulière d'une lumière blanche et chaude naturelle.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Autre
- Prise: S14d
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Plastique

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 50 cm
- Largeur: 3 cm

Design et finition

- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Gamme de températures ambiantes: -20 °C à 45 °C
- Durée de vie nominale: 30'000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 375 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- Flux lumineux: 375 lm
- Effet stroboscopique: 0.1
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 107.00 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui
- Marques d'homologation: Conformité à la directive RoHS, Marquage CE, Certificat KEMA Keur
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 107 lm/W
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514263642
- Code commercial: 871951426364200
- Titre du produit: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 3.5 W
- Consommation électrique: 3.5 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 50 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 30'000 h

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 387348
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Valeur de clignotement (PstLM): 0.1
- Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Culot: S14d
- Compatibilité des ballasts: Secteur

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514263642
- Poids net: 0.14 kg
- Poids brut: 0.18 kg
- Hauteur: 53.5 cm
- Longueur: 3.3 cm
- Largeur: 5.1 cm
- Code 12NC: 929002444101



Date de publication:
2024-09-20
Version: 0.366

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com