

# PHILIPS

Ampoule flamme ambre  
à filament 15 W P45 E14

LED

1 800 K

136 lm

15 000 h

Gradation



8719514315990



## Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Cette ampoule LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle, permet des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffuse une superbe lumière très chaude. Avec la température de couleur d'une flamme, cette ampoule est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse.

### **Lumière blanche extra chaude avec variation de l'intensité lumineuse**

- Une ambiance confortable et chaleureuse dans votre chambre avec des lumières blanches extra chaudes, dont l'intensité lumineuse peut varier pour créer une atmosphère feutrée.

### **Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte**

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

# Points forts

## Lumière blanche extra chaude avec variation de l'intensité lumineuse



Améliorez l'ambiance de votre maison avec une lumière blanche ultra-chaude

qui s'atténue en douceur via l'application ou la voix jusqu'au niveau de luminosité souhaité.

## Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Intensité réglable: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 4.6 cm

## Design et finition

- Matériaux: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 136 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Décoratif

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 52 lm/W

#### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514315990
- Code commercial: 871951431599000
- Titre du produit: LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 2.6 W
- Puissance équivalente: 15 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8 cm

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514315990
- Poids net: 0.02 kg
- Poids brut: 0.04 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 5.3 cm
- Largeur: 6.3 cm
- Code 12NC: 929002983301



Date de publication:  
2024-09-10  
Version: 0.280

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)