

# PHILIPS

Ampoule flamme  
transparente à filament  
60W P45 E14

LED

2200-2700K

806 lm

15 000 h

Gradation



8719514324596



## Une lumière LED blanche et chaude à intensité variable

Les ampoules sphériques LED Philips en verre transparent ont une durée de vie exceptionnelle et diffusent une superbe lumière éclatante. Belles allumées comme éteintes, elles sont parfaites pour les luminaires décoratifs acceptant les petits culots (E14).

### Optez pour une solution durable

- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

# Points forts

## Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie

La technologie LED permet d'économiser jusqu'à 90 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

## Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage contemporain des ampoules sphériques LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Type de verre: Transparent
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 4.5 cm

## Design et finition

- Matériaux: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2200–2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, WarmGlow

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 136 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514324596
- Code commercial: 871951432459600
- Titre du produit: LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: 220–240 V
- Puissance: 5.9 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: D

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8 cm

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1109149

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514324596
- Poids net: 0.02 kg
- Poids brut: 0.04 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 5.3 cm
- Largeur: 6.3 cm
- Code 12NC: 929003014101



Date de publication:  
2024-07-25  
Version: 0.323

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)