

PHILIPS

Lampe de bureau
pince Forys

Lampes de bureau

4000K

Blanc

Intensité réglable



8720169194397



Nomade et pratique.

Avec sa conception robuste et ses performances optimales, la lampe de bureau Philips LED Performance est parfaite pour fournir un éclairage de qualité partout dans la maison. Sa lumière confortable est agréable pour les yeux.

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Contrôle

- Variation d'intensité progressive

Points forts

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière

stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant

plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Variation d'intensité progressive

Choisissez parmi plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour créer l'ambiance idéale à chaque instant.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rectangle

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Lampes de bureau
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 1000 mA
- Efficacité: 40 lm/W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.23 kg
- Hauteur: 8.8 cm
- Longueur: 36.2 cm
- Largeur: 20.3 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 200
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: 5 V
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 5
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169194397
- Poids net: 0.23 kg
- Poids brut: 0.31 kg
- Hauteur: 16.5 cm
- Longueur: 7.5 cm
- Largeur: 15 cm
- Code 12NC: 929003315007



Date de publication:
2024-09-10
Version: 0.315

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.