

# PHILIPS

Lumière encastrée  
Diamond Cut Ultra Efficient  
6,5 W 170 mm

Haute efficacité

3000K

Blanc

8720169212824



## UltraEfficient Downlight, vous offre la solution la plus économe en énergie

Philips a développé un Spot Encastrable Ultra Efficient qui utilise une nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, les déchets de matériaux et la consommation d'énergie. Avec une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, il dure 3 fois plus longtemps et économise 50 % d'énergie en moins par rapport aux équivalents Spots Encastrables LED Philips. La solution idéale pour une planète plus durable.

### Solutions d'éclairage durables

- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

### Effet lumineux

- Diffuseur de haute qualité Lumière tamisée à répartition uniforme

### Matériau et finition

- Matériau métallique de haute qualité

# Points forts

## Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

## Diffuseur de haute qualité Lumière tamisée à répartition uniforme

Ce diffuseur haute qualité éclaire vos pièces d'une lumière tamisée et uniforme.

## Matériau métallique de haute qualité

Matériau métallique robuste et attrayant offrant une finition résistante.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: RondRectangle

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 51 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 25'000

## Environnement

- Disposal of the product: At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 110 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile
- Style: Des bureaux
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: UltraEfficient

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 60 mA
- Efficacité: 176 lm/W

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.45

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.204 kg
- Longueur de découpe: 15.0 cm
- Largeur de découpe: 15.0 cm
- Hauteur: 4.95 cm
- Longueur: 17 cm
- Distance d'encastrement: 0.2 cm
- Largeur: 17 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 50'000 h
- Diamètre: 170 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1150
- Couleur de lumière: 3000
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 6.5
- Indice de protection: IP20

- Classe de protection: Classe II

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169212824
- Poids net: 0.2 kg
- Poids brut: 0.26 kg
- Hauteur: 17.3 cm
- Longueur: 5.7 cm
- Largeur: 17.3 cm
- Code 12NC: 929003324431



Date de publication:  
2024-06-17  
Version: 0.337

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.