

# PHILIPS

Capsule 40 W G9  
G9

LED

2700K

470 lm

15 000 h



8720169301696



## Une lumière LED blanche et chaude

Les ampoules LED Philips diffusent une superbe lumière blanche et chaude, offrent une durée de vie exceptionnelle et permettent des économies d'énergie immédiates et significatives. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

### Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

### Optez pour une solution durable

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

# Points forts

## Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence



Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et froide, parfaite pour les moments de détente. Cette lumière à

2 700 K est idéale pour l'éclairage domestique.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des LED sans sacrifier la qualité de la lumière. Économisez instantanément plus de 80 % d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes existantes.

## Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: G9
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Dépoli
- Bulb Material: Plastique

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5.2 cm
- Largeur: 1.6 cm

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 320 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 127 lm/W

#### Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169301696
- Code commercial: 872016930169600
- Titre du produit: LED 40W G9 WW RF ND SRT6

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 3.7 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Classe énergétique: E

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5.2 cm

#### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1932584

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169301696
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.01 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Longueur: 2.5 cm
- Largeur: 6.3 cm



Date de publication:  
2025-02-02  
Version: 0.264

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)