

PHILIPS

Ampoule flamme
Filament transparente
15W T20 E14

LED

2 700K

135 lm

15 000 h



8720169336650



Éclairage à LED à la pointe de la technologie conçu pour la maison

Ampoule LED de pointe offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies sur vos coûts énergétiques et réduirez la fréquence de remplacement des ampoules, sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Forme et taille similaires à celles d'une ampoule flamme à incandescence

Points forts

Forme et taille similaires à celles d'une ampoule flamme à incandescence

Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette bougie

LED standard constitue une solution d'éclairage contemporaine basse consommation, idéale pour remplacer une ampoule flamme à incandescence traditionnelle.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: T20
- Prise: E14
- Intensité réglable: Non
- Finition ampoule: Transparent
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5.6 cm
- Largeur: 2 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 300 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 135 lm

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Efficacité: 90 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169336650
- Code commercial: 872016933665000
- Titre du produit: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance: 1.5 W
- Puissance équivalente: 15 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5.6 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1945452

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169336650
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.02 kg
- Hauteur: 12.8 cm
- Longueur: 2.6 cm
- Largeur: 6.4 cm
- Code 12NC: 929003834491



Date de publication:
2024-07-25
Version: 0.155

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com