

PHILIPS


LightStrip RGB de
5 m

Tiras de luz


RGB

Transparente

Regulable, RGB



8718696164242



Pinta de colores tu mundo con las tiras de luz LED de Philips

El control remoto permite un fácil control de esta tira de luz, y puedes atenuar suavemente la luz al nivel correcto. Elige uno de los 30 colores predefinidos y cámbialos a tu gusto. Las tiras de luz LED de Philips son fáciles de montar, cortar a medida y adherir a cualquier superficie.

Fácil de instalar

- Se puede cortar a medida

Listo para usar con solo conectarlo (plug-and-play)

- Conéctalo y explora: instalación sencilla

Control

- Control remoto incluido para tu comodidad

Destacados

Se puede cortar a medida

Corta las tiras de luz de manera sencilla para que se adapten a tus espacios. Las marcas de corte en la tira de luz indican dónde cortar.

Conéctalo y explora: instalación sencilla

Nuestras tiras de luz plug-and-play son fáciles de instalar, por lo que puedes empezar a disfrutarlas de inmediato. Todo lo que necesitas se encuentra incluido en la caja.

Control remoto incluido para tu comodidad

Elige diferentes colores de luz y su intensidad, y selecciona una de las diferentes configuraciones de luz preestablecidas.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15.000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 45

Guirnalda/tira de luz

- Capacidad de extensión: No

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable, Colores RGB

Otras características

- Corriente de la lámpara: 200 mA
- Eficacia: 20 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,205 kg
- Alto: 0,26 cm
- Largo: 500 cm
- Ancho: 1 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20.000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad escalonado- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696164242
 - Peso neto: 0,28 kg
 - Peso bruto: 0,32 kg
- Alto: 16 cm
 - Largo: 5,5 cm
 - Ancho: 16 cm



Fecha de publicación:
2025-01-08
Versión: 0.423

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com