

PHILIPS

Iluminación de techo
Ozziet de 18 W

Iluminación de techo


4000K

Negro

Con regulador



8719514431966



Una lámpara. Dos zonas de luz. Tres configuraciones.

Esta elegante y delgada iluminación de techo negra está diseñada para complementar cualquier techo. Las líneas redondas y limpias de la luz principal están acentuadas con una inteligente luz de borde lineal. Combina las dos luces y crea tres configuraciones de luz únicas. La luz principal empotrable tiene una emisión fría de 4000k y la luz de acento de borde lineal proporciona una emisión cálida de 2700k. La lámpara está disponible en tres tamaños y, por lo tanto, entra perfectamente en cualquier habitación de tu casa. La práctica función de memoria te ayuda a recordar tu última configuración. La iluminación de techo Ozziet se ve bien apagada y encendida.

Diseñadas para la sala y las recámaras

- Perfectas para relajarse y socializar

Combina con el interior de tu hogar

- Diseño súper delgado

Fácil de usar

- Memoriza tu modo favorito para una selección sencilla
- Fácil de instalar

Efecto de luz

- Luz de doble zona

Destacados

Perfectas para relajarse y socializar

La sala es el corazón de cualquier hogar, el lugar donde la familia se reúne para relajarse y socializar con sus amigos. La iluminación de tu sala y de tu recámara tiene que ser flexible y fácil de ajustarse a diferentes usos durante el día. Una ubicación estratégica de las fuentes de luz y el juego con las capas de la misma ayudan a crear la sensación de espacio y a darle calidez a una habitación y una atmósfera de bienvenida.

Diseño súper delgado

El diseño delgado es ideal para habitaciones con techos bajos, al ras de la superficie.

Memoriza tu modo favorito para una selección sencilla

Ya sea que prefieras un resplandor cálido para noches acogedoras o una luz blanca brillante para un mejor enfoque, el sistema memoriza tus modos favoritos para una selección sencilla.

Fácil de instalar

No más complicaciones en la instalación. Basta con fijarlo o colgarlo firmemente en la pared o en el techo, y enchufarlo, y ahora este luminario está listo para encenderlo.

Luz de doble zona

Cambiar el ambiente en tu habitación nunca fue tan sencillo. La iluminación de techo LED de doble zona SceneSwitch de Philips te permite establecer el ambiente con tres configuraciones únicas. La combinación de luz de borde principal y lineal te ofrece opciones perfectas para tus momentos de reunión, concentración y comodidad. No se requiere regulador de intensidad ni instalación; todo lo que necesitas es tu interruptor existente.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Garaje
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la lámpara: 150 mA
- Eficacia: 111 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,61 kg
- Alto: 4,5 cm
- Largo: 30 cm
- Ancho: 30 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20.000 hora(s)
- Diámetro: 300 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 4000
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad escalonado- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí

- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514431966
- Peso neto: 0,62 kg
- Peso bruto: 0,88 kg
- Alto: 32,5 cm
- Largo: 5,4 cm
- Ancho: 32,5 cm



Fecha de publicación:
2025-02-20
Versión: 0.349

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.