





Configura tu ambiente deseado al alcance de tu mano

Con solo tocar algunos botones del control remoto, la iluminación de techo LED All-In-One de Philips te brinda la máxima flexibilidad y conveniencia para que personalices la configuración de la luz con facilidad. Es una luz confortable que no molestará tus ojos. Crea la atmósfera que desees con una luz apta para tus necesidades.

Alta calidad

· Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Control

- · Personalizable: de blanco cálido a luz de día fría
- · Control de brillo con función de memoria
- 4 escenas preestablecidas
- El control remoto proporciona un fácil control de la configuración de iluminación a una distancia de hasta 10 m
- · Control remoto para pared

Destacados

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo. estroboscopio, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color

durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Personalizable: de blanco cálido a luz de día fría

La iluminación personalizable te permite cambiar el color de la luz para que coincida con tu estado de ánimo o actividad. El blanco cálido es ideal para relajarte; la luz de día fría, para concentrarte y tener más energía.

Control de brillo con función de memoria

Recuerda los niveles de brillo específicos que prefieras.

4 escenas preestablecidas

Disfruta diferentes ambientes con la practicidad de las escenas de luz preestablecidas para cada ocasión.

El control remoto proporciona un fácil control de la configuración de iluminación a una distancia de hasta 10 m

Enciende o apaga las luces, o cambia el brillo y el color a una distancia de hasta 10 m con este control remoto.

Control remoto para pared

Con el soporte incluido, puedes montar el control remoto donde necesites un interruptor adicional, sin tener que cablearlo.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- · Forma de la lámpara: Redondo

Diseño y acabado

- · Color: Hue White
- · Material: Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día):
 20 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor:
 15.000

Medioambiente

 Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: Sí
- · LED integrado: Sí
- · Control remoto incluido: Sí

Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC):
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para:
 Habitación, Sala, Comedor, Cocina,
 Oficina en casa, Garaje
- · Estilo: Contemporary
- Tipo: Iluminación de techo
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable, Control remoto

Otras características

- · Corriente de la lámpara: 210 mA
- · Eficacia: 104 lm/W

Consumo de energía

• Factor de energía: 0.5

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,7 kgAlto: 7 cmLargo: 38 cmAncho: 38 cm

Servicio

· Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

· Vida útil hasta: 20.000 hora(s)

· Diámetro: 380 mm

• Emisión de lúmenes total de la

luminaria: 2500

Color de la luz: 2700-6500Alimentación: AC 220-240

 Luminaria regulable: Atenuación inalámbrica: no usar con regulador de intensidad

· LED: Sí

· Código IP: IP20

· Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del empaque

• EAN/UPC - Producto: 8720169196070

Peso neto: 0,68 kgPeso bruto: 1,26 kgAlto: 8,6 cm

Largo: 46,3 cmAncho: 46,8 cm



Fecha de publicación: 2025-03-04 Versión: 0.342 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.