

# PHILIPS

Ampolleta de 60  
W A60 E27

LED inteligente

Luz inteligente de colores

Hasta 806 lúmenes

Conéctala y listo

Control mediante aplicación o  
voz

8720169209725



## Luz inteligente para tu vida diaria

Las luces de LED Philips proporcionan una solución sencilla para seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Está diseñado con una luz hermosa, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía significativo e inmediato. Con un diseño elegante y puro, esta luz es el sustituto perfecto de tu iluminación tradicional.

### Configuración sencilla

- Conéctala y listo

### Control inteligente

- Mantén tus manos libres con el control por voz

### Funciones inteligentes

- Preestablezca las funciones de bienestar
- Usa rutinas para automatizar las luces

### Modos de luz

- Millones de colores y modos de iluminación dinámicos
- Luz blanca personalizable de cálida a fría y modos preestablecidos
- Personaliza las escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos

# Destacados

## Conéctala y listo



WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

## Mantén tus manos libres con el control por voz



Controla las luces simplemente con el sonido de tu voz. Habilita la integración con Google, Alexa o agrégalos a tus Atajos de Siri.

## Preestablezca las funciones de bienestar

Usa las funciones de bienestar preestablecidas en la aplicación WiZ y disfruta el patrón de iluminación que se adapte mejor a tu ritmo circadiano a lo largo del día. WiZ te proporcionará luz de día brillante cuando necesites energizarte y concentrarte, y también activará la transición sin problemas a luz blanca cálida y suave para ayudarte a relajarte y dormir mejor al final del día.

## Usa rutinas para automatizar las luces



Automatice las luces según sus rutinas diarias o semanales. Programe las luces para que se enciendan antes de que llegue a casa y se apaguen cuando no las necesite.

## Millones de colores y modos de iluminación dinámicos



Elige entre una paleta de millones de colores para crear en casa una atmósfera increíble. Disfruta las sutiles diferencias de tu entorno con nuestros efectos de luz dinámicos.

## Luz blanca personalizable de cálida a fría y modos preestablecidos



Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.

## Escenas personalizadas



Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para sus momentos diarios. Guárdala y vuelve a usarla en cualquier momento con la aplicación, el control remoto o la voz.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: A60
- Toma de corriente: E27
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Satinado
- Regulable: Regulación inalámbrica

## Dimensiones del producto

- Alto: 12,2 cm
- Peso: 0,065 kg
- Ancho: 6 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 25 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 230 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2200-6500 (RGB) K
- Categoría de color de la luz: De colores
- Flujo luminoso nominal: 806 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: No

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 65 mA
- Eficacia: 94 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 8720169209725
- EOC: 872016920972500
- Título del producto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 6/1PF

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios: 8,5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 12,2 cm

## Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 230 °
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 806 lm
- Intensidad máxima: 95 cd
- Potencia asignada: 8.5 W

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8720169209725
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Alto: 16 cm
- Largo: 7 cm
- Ancho: 7 cm



Fecha de publicación:  
2025-02-10  
Versión: 0.173

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)