

PHILIPS

Lámpara Dicroica de
50W PAR16 GU10

LED inteligente

Luz inteligente de colores

Hasta 345 lúmenes

Conéctalo y listo

Control mediante aplicación o
voz

8720169340497



Luz inteligente para tu vida diaria

¡Pon el foco en tu comodidad y bienestar! Estas lámparas inteligentes tienen la forma GU10 estándar que conoces y adoras, pero sus lentes de cristal auténtico aportan un toque extra de elegancia. Además, te ofrecen algo nada convencional: una luz blanca personalizable que se adapta a todas tus necesidades y todos tus estados de ánimo. Configura una luz blanca fría cuando necesites hacer cosas o una luz blanca cálida y acogedora cuando quieras relajarte y descansar, lo que te permita llevar una vida hogareña plena y más cómoda. A todo esto se le suma el control por voz, el control remoto WiZ y la aplicación WiZ, ya sea que estés en casa o fuera. La lámparas Philips Smart GU10 se conectan a la red Wi-Fi existente; no, no se requiere ningún tipo de hardware, red ni configuración adicional.

Configuración sencilla

- Conéctala y listo

Control inteligente

- Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente

Funciones inteligentes

- Usa rutinas para automatizar las luces
- Automatiza tus luces. Funciona con todos los productos Connected by WiZ

Modos de luz

- Millones de colores y modos de iluminación dinámicos
- Luz blanca fría

Factor de forma

- Distribución lumínica uniforme

Destacados

Conéctala y listo




WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi existente y no necesita una puerta de enlace adicional. Solo tienes que enchufar la luz nueva, descargar la aplicación WiZ y estarás listo para empezar.

Control desde cualquier lugar



Controla las luces WiZ desde donde estés con tu teléfono inteligente. No te preocupes si saliste de casa y dejaste las luces encendidas. La aplicación WiZ está disponible para iOS y Android.

Usa rutinas para automatizar las luces



Automatice las luces según sus rutinas diarias o semanales. Programe las luces para que se enciendan antes de que llegue a casa y se apaguen cuando no las necesite.

Automatiza tus luces



Puedes establecer que las luces se enciendan o se apaguen, o bien cambiar el modo de iluminación según el movimiento. Funciona con todos los productos Connected by WiZ.

Millones de colores y modos de iluminación dinámicos



Elige entre una paleta de millones de colores para crear en casa una atmósfera increíble. Disfruta las sutiles diferencias de tu entorno con nuestros efectos de luz dinámicos.

Luz blanca fría



Ilumina tu casa con luz blanca fría y revitalizante. Iluminación inteligente que se adapta con facilidad a tus actividades cotidianas.

Distribución lumínica uniforme



Obtén una iluminación uniforme en toda la habitación por medio de esta luz, que distribuye uniformemente luz suave y brillante en toda la estancia.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: PAR16
- Toma de corriente: GU10
- Tecnología: Wi-Fi inteligente
- Tipo de cristal: Transpar.
- Regulable: Regulación inalámbrica

Dimensiones del producto

- Alto: 5,5 cm
- Peso: 0,05 kg
- Ancho: 5 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 36 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2200-6500 (RGB) K
- Categoría de color de la luz: De colores
- Flujo luminoso nominal: 345 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 40 mA
- Eficacia: 85 lm/W

Información del empaque

- EAN: 8720169340497
- EOC: 872016934049700
- Título del producto: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 6/1PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.48
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia en vatios: 4,7 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 5,5 cm

Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 36 °
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 345 lm
- Intensidad máxima: 550 cd
- Potencia asignada: 4.7 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8720169340497
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Alto: 16 cm
- Largo: 7 cm
- Ancho: 7 cm
- N.º de material (12NC): 929003772311



Fecha de publicación:
2024-09-17
Versión: 0.55

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com