

PHILIPS

吊灯

myLiving

41231 Apollo

黑色

41231/30/CN



营造适宜的照明氛围

无论是打开还是关闭，本吊灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

特色

- 高度可调

专为客厅和卧室照明设计

- 高品质材料

易于使用

- 可改造设计，方便更换灯泡。

产品亮点

高度可调



这款飞利浦灯具随附的长缆线可为您在安装过程中提供最大的灵活性。选择满足您需求的完美高度。

方便更换灯泡

高品质材料

该灯具在高品质材料的分层纹理上进行巧妙雕饰，确保产品经久耐用，即使使用多年也依然彰显其高品质感。

规格

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 金属

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 创意灵感
- 类型: 吊灯
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 2.160 kg
- 最高高度: 150 cm
- 最低高度: 50 cm
- 长度: 40 cm
- 宽度: 40 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- LED: 否
- 内置 LED: 否
- 内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- 灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- 灯泡数量: 1
- 底座/灯头: E27
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 10.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 是

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830439140
- 净重: 2.16 kg
- 毛重: 3.5 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.113

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com