

PHILIPS

轩坦台灯 灰色

myHomeOffice

66136

Einstein 桌灯

LED

铅灰色

66136/93/C3



高品质的桌面照明让未来更光明

就座感应器。当您坐下时（50 厘米以内），灯会自动打开。提供清晰均匀的光线，减少眩光，为整个桌面提供出色的 EyeCare 性能。亮度自动校准。40 分钟休息提醒。CCT 可调节。

高品质的 LED 芯片

- 自带触摸式调光器

优质照明，呵护双眼健康

- 呵护双眼的科学光照设置

易于使用

- 自动亮度校准

产品亮点

自带触摸式调光器

直观操作，只需轻触调光器，便可以调节光线，营造最佳房间氛围。

自动亮度校准

此功能与监测环境亮度的专用传感器配合使用，根据环境光的强度自动增加或降低台灯的亮度。

科学的光照设置



规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 煤灰色
- 材料: 铝

随附其他功能/附件

- FFP - 简易包装: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 1.313 kg
- 高度: 40 cm
- 长度: 40.1 cm
- 宽度: 18.5 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 850 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 9.6 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443482
- 净重: 2.03 kg
- 毛重: 3.44 kg
- 高度: 512 mm
- 长度: 267.5 mm
- 宽度: 233.5 mm
- 材料编号 (12NC): 915005992301



发行日期: 2024-09-17
版本: 0.85

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com