

PHILIPS

酷玉台灯 白色

myHomeOffice

66145 JadePlus

白色

LED

66145/31/C3



可靠的桌面照明带来更多便利

带集成锂电池的阅读台灯可带来更多便利

呵护您的眼睛

- 科学的光线输出

调控

- 多级调光

易于使用

- 充电电池

产品亮点

科学的光线输出 多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

充电电池

无需插入式充电器即可使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- FFP - 简易包装: 是

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 0.558 kg
- 高度: 33 cm
- 长度: 33.7 cm
- 宽度: 9.3 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 480 lm
- 主电源: 5 伏
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 2.3 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 2.3 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: III - 安全的超低电压
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443093
- 净重: 0.56 kg
- 毛重: 0.72 kg
- 高度: 393 mm
- 长度: 63 mm
- 宽度: 128 mm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.192

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com