

PHILIPS

吸顶灯

智能 Wi-Fi LED

色温可调节白光

金属/塑料/棕色

Wi-Fi

6922341909580



便捷易用的智能可调光 LED 吸顶灯

智能 Wi-Fi LED 照明为您的日常生活带来更多便利。这款智能 LED 吸顶灯提供柔和白光，可通过应用程序或语音调至所需亮度。一款真正适合您日常活动的智能灯。可与 WiZ 一起使用。

安装简便

- 轻松操作，即插即用。可与现有 Wi-Fi 搭配使用。

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。
- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制
- 能耗监控
- 预设舒适功能

光的模式

- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景。

产品亮点

轻松操作，即插即用

WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用，而无需其他网关。操作简单，只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪！

随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

能耗监控

WiZ 应用程序记录灯具能耗情况。查看您的每周或每日报告并合理规划照明以优化家中灯具的能耗。

预设舒适功能

使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能，全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需要唤醒活力和集中精力时，WiZ 将为您提供明亮日光，并平稳过渡到柔和暖白光，以帮助您放松身心、安然入睡。

色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式

可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

自定义场景

混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过 WiZmote 应用或语音调出这种场景。

规格

设计和外观

- 颜色: 棕色
- 材料: 金属, 塑料

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- EyeComfort: 是

功耗

- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 1.8 kg
- 高度: 7.5 cm
- 长度: 43 cm
- 宽度: 43 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 430 mm
- 光源亮度: 2200
- 光色: 2700-6500
- 主电源: 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 36
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 1.77 kg
- 毛重: 2.96 kg
- 高度: 0 cm
- 长度: 0 cm
- 宽度: 0 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.164

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com