

# PHILIPS

水晶柱泡 9W

LED

替代白炽灯功率 75W

1000 流明

色温 3000K

6922341927300



## 明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

### 选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

# 产品亮点

## 15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 透明
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 塑料

## 灯泡尺寸

- 高度: 10 cm
- 宽度: 3.7 cm

## 设计和外观

- 材料: 塑料

## 耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

## 环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

## 灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 标称光通量: 1000 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K

## 其他

- EyeComfort: 否

## 其他特征

- 效能: 111 lm/W

## 包装信息

- EAN: 6922341927300
- EOC: 692234192730000
- 产品名称: LEDStick 9W E27 3000K CL ND G OL

## 功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220 V
- 瓦数: 9 W
- 瓦数当量: 75 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 10 cm

## 技术规格

- 频率: 50-60 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927300
- 净重: 0.03 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 11.7 cm
- 长度: 3.9 cm
- 宽度: 3.9 cm
- 材料编号 (12NC): 929002399729



发行日期: 2024-07-07  
版本: 0.40

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)