

PHILIPS

水晶拉尾泡 4.5W


LED

替代白炽灯功率 40W

500 流明

色温 2700K

6922341927409



透明 LED 烛泡为您的家居增添闪亮光彩

Philips LED 水晶泡具有美妙明亮的照明效果和超长使用寿命。这款灯泡外形精致，点亮还可发出迷人光彩，是配备小灯头 (E14) 的枝形吊灯的完美搭配解决方案。

优质光源

- 真正白炽灯般的暖白光

选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

产品亮点

真正白炽灯般的暖白光



该灯泡的色温为 2700K，为您营造温馨宁静的氛围，是放松身心的理想之选。这款 2700K 灯具非常适合家居照明设计。

15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 12.1 cm
- 宽度: 3.5 cm

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 标称光通量: 500 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 效能: 111 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341927409
- EOC: 692234192740900
- 产品名称: LEDCandle 4.5W E14 2700K BA35CLND G OL

功耗

- 功率系数: 0.41
- 电压: 220 V
- 瓦数: 4.5 W
- 瓦数当量: 40 W

产品尺寸和重量

- 长度: 12.1 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927409
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.05 kg
- 高度: 12.8 cm
- 长度: 3.6 cm
- 宽度: 3.6 cm



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.81

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com