

PHILIPS

优视型小柱灯 7.5W

LED

替代功率 白炽灯 60W/节能灯
14W

800 流明

色温 6500K

6922341927584



与众不同的灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 无可见闪烁
- 冷白光
- 全方位照明

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

冷白光



该灯泡的色温为 6500K，是此类灯泡可用的最高色温。为此，其照明效果最接近自然光。这有助于您集中精力，感受每一丝细节。

全方位照明

这款 LED 灯泡采用新颖而又古典的外形设计，避免了通常在光束扩散边缘出现的阴影，全方位散发自然的暖白光。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 11.43 cm
- 宽度: 3.72 cm

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 200 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 800 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 效能: 106 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341927584
- EOC: 692234192758400
- 产品名称: Stick 7.5W E27 6500K 1CT/12 OL

功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 7.5 W
- 瓦数当量: 60 W

产品尺寸和重量

- 长度: 11.43 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927584
- 净重: 0.03 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 11.7 cm
- 长度: 3.9 cm
- 宽度: 3.9 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.50

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com