

PHILIPS

嵌入式灯

筒灯

2700K

白色

6922341936265



舒适护眼的 LED 灯

耐用舒适的 LED 灯

易于使用

- 无需布线即可轻松安装。
- 功能强大、性能可靠

安装

- 带连接器的集成式驱动器，易于安装。

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

轻松安装

功能强大、性能可靠

Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

带连接器的集成式驱动器，易于安装。

无需相关知识或布线，即可安全、轻松地安装。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 7,500

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 是
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 24°
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 走廊
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 35 mA
- 效能: 87 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.061 kg
- 开孔长度: 7.0-7.5 cm
- 开孔宽度: 7.0-7.5 cm
- 高度: 3.6 cm
- 长度: 9 cm
- 凹面距离: 1.4 cm
- 宽度: 9 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 90 mm
- 光源亮度: 350
- 光色: 2700
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 4
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341936265
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 9.5 cm
- 长度: 5.4 cm
- 宽度: 9.5 cm
- 材料编号 (12NC): 929003166109



发行日期: 2024-06-27
版本: 0.60

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com