

PHILIPS

嵌入式灯 7 瓦 80 毫米

筒灯

6500K

白色

6922341938023



高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年

Philips EyeComfort LED 筒灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

易于使用

- 该灯具非常适合低层高的房间，安装到房间里低调且精巧。

超高品质

- EyeComfort 舒视光

安装

- 易于安装、使用安全

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

适用于低层高房屋纤巧外形

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以

确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 7,500

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 110°
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 55 mA
- 效能: 85 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.083 kg
- 高度: 4.5 cm
- 长度: 8 cm
- 宽度: 8 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 80 mm
- 光源亮度: 600
- 光色: 6500
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 7
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341938023
- 净重: 0.07 kg
- 毛重: 0.1 kg
- 高度: 8.4 cm
- 长度: 5.7 cm
- 宽度: 8.4 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.70

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com