

PHILIPS

吸顶灯 24 瓦

吸顶灯

4000/6500/2700K

金色

色温变换球泡



6922341955372



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯提供 3 种亮度设置。借助现有开关进行选择，满足当下氛围需求，柔和的光线还可呵护您的眼睛。

易于使用

- 记住您最喜爱的模式以便于选择

照明效果

- 温馨舒适的照明效果
- 色温变换球泡色彩变幻

超高品质

- EyeComfort 舒视光

调控

- 可通过墙壁开关调节色温

产品亮点

记住您最喜爱的模式以便于选择

无论您偏爱适于夜晚的温暖光辉还是适于集中精力的明亮白光，系统都会记住您的最爱以便于选择。

温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

色温变换球泡色彩变幻

色温变换球泡色彩变幻功能为您营造居家生活空间的整体氛围。冷日光能让您保持专注，冷白光助您提高效率，暖白光帮助您休闲放松。总之，消费者可以根据日常活动来控制家中的灯具。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 其他

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 20,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 色温变换球泡

其他特征

- 灯具电流: 230 mA
- 效能: 83 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5

产品尺寸和重量

- 净重: 0.74 kg
- 高度: 7.5 cm
- 长度: 38.6 cm
- 宽度: 38.6 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 386 mm
- 光源亮度: 2000
- 光色: 4000/6500/2700
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20

- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 0.74 kg
- 毛重: 1.04 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.141

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com