

PHILIPS


柱式落地灯

智能 LED

全彩

多功能吧台灯

双区域灯光效果



6922341955587



宽光束落地灯实现双区域照明，更多可能待您探索

本款柱式 LED 落地灯可让您畅享彩色广角洗墙效果。您可以将灯具安装在房间一角，选择喜爱的双色灯光场景。也可以拆下底座，将柱式 LED 落地灯放在电视或橱柜后面，实现水平环境照明。

安装简便

- 轻松操作，即插即用。可与现有 Wi-Fi 搭配使用。

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。
- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

光的模式

- 使用预设的动态灯光模式自定义场景。
- 独特的双区域灯光效果

外形

- 设计纤细，用途广泛
- 宽光束角度 110°

产品亮点

轻松操作，即插即用

WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用，而无需其他网关。操作简单，只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪！

随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

自定义场景

混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过 WiZmote 应用或语音调出这种场景。

双区域灯光效果

将灯的上下部分设置为发出不同颜色的灯光，打造彩虹般的颜色组合，让斑斓的色彩洒满每个角落。

多功能吧台灯

这款落地灯可直立放置也可平放在地面上，灯光效果赏心悦目，照亮所有角落。不妨尝试将其绚丽多彩的灯光照射在橱柜或架子上。

110° 宽光束角度

110° 宽光束角度为您的家营造奇妙的照明效果。这款功能强大的落地灯照明空间广阔，可轻松照亮整个角落。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 25 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 50,000

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 实用
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 120 mA
- 效能: 83 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 1.5 kg
- 高度: 150 cm
- 长度: 18 cm
- 宽度: 18 cm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 直径: 180 mm
- 光源亮度: 1080
- 光色: 2200-6500 (RGB)
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 13
- IP 码: IP20

- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341955587
- 净重: 1.7 kg
- 毛重: 3.41 kg
- 高度: 12.8 cm
- 长度: 20.5 cm
- 宽度: 118.1 cm
- 材料编号 (12NC): 929003212609



发行日期: 2024-06-16
版本: 0.74

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com