

# PHILIPS

嵌入式灯 6.5 瓦 120  
毫米

筒灯

6500K

高光白



6922341960314



## 卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

### 与您的室内装饰出色融合

- 富有表现力的优雅形状

### 易于使用

- 功能强大、性能可靠

### 照明效果

- 光线明亮且分布均匀

### 超高品质

- EyeComfort 舒视光

# 产品亮点

## 富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

## 功能强大、性能可靠

Philips LED 吸顶吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。其宽扇叶设计可提供大面积的风量，充分增加空气流量，从而实现优异的降温效果。

## 光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆角矩形

## 设计和外观

- 颜色: 高光白
- 材料: 铝

## 耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 25 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 50,000

## 环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 110°
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 59 mA
- 效能: 96 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.5

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.121 kg
- 开孔长度: 9.5-10.5 cm
- 开孔宽度: 9.5-10.5 cm
- 高度: 4.95 cm
- 长度: 12 cm
- 凹面距离: 0.2 cm
- 宽度: 12 cm

## 服务

- 质保: 3 年

#### 技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 直径: 120 mm
- 光源亮度: 630
- 光色: 6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 6.5
- IP 码: IP20

- 防护等级: II 类

#### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341960314
- 净重: 0.12 kg
- 毛重: 0.16 kg
- 高度: 12.3 cm
- 长度: 5.6 cm
- 宽度: 12.3 cm



发行日期: 2024-11-21  
版本: 0.84

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)