

PHILIPS

Crysto 吸顶灯 70 瓦
方形

吸顶灯

2700 - 6500K

银色

可调光; 遥控器

6922341969522



弹指间, 场景氛围随心变幻

每时每刻营造适宜的氛围。我们的优质一体式吸顶灯为您提供功能多样且方便易用的遥控器, 可在管理多层光线变化的同时选择不同的灯光设置。借助如此具有吸引力的设计, 您可以随心布置场景风格

可持续照明解决方案

- 优质 LED 灯

易于使用

- 轻松安装
- 高效贴心色温可调节, 且具有记忆功能

照明效果

- 多层次视觉效果动态分层设计

超高品质

- 采用优质切面水晶, 光效更为辉灿闪耀

调控

- 4 种预设场景
- 遥控器助您在 10 米范围内轻松调控灯光设置
- 多照明区域控制

产品亮点

优质 LED 灯



这款飞利浦灯具所集成的 LED 技术是由飞利浦独特研发的解决方案。即开即亮，让您的房间充满生动色彩。

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

高效贴心色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

多层次视觉效果动态分层设计

动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

切面水晶为您的房间平添一丝精致复古魅力。

4 种预设场景

多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

遥控器助您在 10 米范围内轻松调控灯光设置

使用此遥控器可在远至 10 米处打开或关闭灯具或改变其亮度和颜色。

多照明区域控制

您可以调整同一灯具不同照明区域的亮度和/或色温，以创建个性化的灯光场景。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 矩形

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光, 遥控器

其他特征

- 灯具电流: 350 mA
- 效能: 82 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 6.3 kg
- 高度: 9.8 cm
- 长度: 70.7 cm
- 宽度: 70.7 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 5800
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- IP 码: IP20

- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 6.3 kg
- 毛重: 6.81 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.72

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com