

# PHILIPS

## 吸顶灯

智能 LED

可调节的白光

银色

可调节的白光

6922341969546



## 日常生活智能照明

WiZ 家居照明轻松为您打造理想的家居环境。只需通过 WiZ 控制功能简单操作一下，即可完全自定义设置吸顶灯的时间表和昼夜节律

### 智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。
- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

### 智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

### 光的模式

- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 独特的双区域灯光效果

# 产品亮点

## 随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

## 语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

## 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

## 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式

可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

## 双区域灯光效果



多种灯光模式供您尝试，将灯的上下部分设置为发出不同颜色的灯光，即可打造独特的渐变光效果，彰显您的风格。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 矩形

## 设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属

## 耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 505 mA
- 效能: 88 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.9
- 电压: 220-240 V

## 产品尺寸和重量

- 净重: 6.8 kg
- 高度: 9.8 cm
- 长度: 90.7 cm
- 宽度: 60.7 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 8800
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 100
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类



发行日期: 2024-11-21  
版本: 0.24

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)