

PHILIPS

水晶尖泡 6.5W


LED

替代白炽灯功率 53W

700 流明

三档调色 2700K/6500K/4000K

6922341969799



与众不同的灯泡

Philips LED 水晶泡具有美妙明亮的照明效果和超长使用寿命。这款灯泡外形精致，点亮还可发出迷人光彩，是配备小灯头 (E14) 的枝形吊灯的完美搭配解决方案。

优质光源

- 无可见闪烁

选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

不仅仅局限于照明的灯具

- 三种光照设置

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

三种光照设置 (SSCC)

只需使用现有开关，功能合一的更换灯泡即可在柔和白光、日光和舒适暖光间随心调换。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 玻璃类型: 透明
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 10.6 cm
- 宽度: 3.5 cm

设计和外观

- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 2700/6500/4000 K
- 标称光通量: 700 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 2700/6500/4000

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 效能: 107.7 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341969799
- EOC: 692234196979900
- 产品名称: LEDCandle 6.5W E14 B35
SSCC CL ND G OL

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220 V
- 瓦数: 6.5 W
- 瓦数当量: 53 W

产品尺寸和重量

- 长度: 10.6 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341969799
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 10.7 cm
- 长度: 3.6 cm
- 宽度: 3.6 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.58

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com