

PHILIPS

水晶尖泡 6.5W


LED

替代白炽灯功率 53W

700 流明

三档调色 2700K/6500K/4000K

6922341969812



与众不同的灯泡

Philips LED 水晶泡具有美妙明亮的照明效果和超长使用寿命。这款灯泡外形精致，点亮还可发出迷人光彩，是配备小灯头 (E14) 的枝形吊灯的完美搭配解决方案。

优质光源

- 无可见闪烁

选择可持续解决方案

- 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

不仅仅局限于照明的灯具

- 三种光照设置

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

三种光照设置 (SSCC)

只需使用现有开关，功能合一的更换灯泡即可在柔和白光、日光和舒适暖光间随心调换。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 玻璃类型: 透明
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 10.6 cm
- 宽度: 3.5 cm

设计和外观

- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 2700/6500/4000 K
- 标称光通量: 700 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 2700/6500/4000

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 效能: 107.7 lm/W

包装信息

- EAN: 6922341969812
- EOC: 692234196981200
- 产品名称: LEDCandle 6.5W E14 B35
SSCC CL ND S OL

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220 V
- 瓦数: 6.5 W
- 瓦数当量: 53 W

产品尺寸和重量

- 长度: 10.6 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341969812
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 10.7 cm
- 长度: 3.6 cm
- 宽度: 3.6 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.58

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com