

# PHILIPS

## Smart button

智能配件

电池供电

IP20/塑料/白色

适用于所有 WiZ 互联产品



6922341976735



## 弹指间控制灯具

轻轻触按即可调控灯光。长按调整灯光亮度，短按控制灯具开关。控制按钮易于安装，且可随意放置。无需使用螺钉即可将其安装在墙上，亦可使用内部的磁铁将其吸附在金属板上，作为墙壁开关使用。更喜欢远程版本？将此按钮置于咖啡桌上或床边，轻触即可实现远程控制！

### 智能控制功能

- 快速轻松操控 Connected by WiZ 产品
- 控制范围达 15 米
- 控制整个房间
- 无需 Wi-Fi 即可操作

### 外形

- 无线设备，随意放置

# 产品亮点

## 遥控器



无需使用智能手机或语音助手，弹指间，即可轻松操控 WiZ 灯具。轻按开/关灯，长按调节亮度，并且兼容所有 Connected by WiZ 产品。

## 控制范围广泛



在有隔板和墙壁的一般室内环境中，该按钮地控制范围可达 15 米，轻松控制灯具。

## 房间控制



该便携按钮可连接单个房间，并可控制其中所有灯具。在 WiZ 应用程序中，可轻松更改想要控制的房间。

## 无需 Wi-Fi 即可操作



该便携按钮可直接与 WiZ 灯具通信。即使 Wi-Fi 断连，也可正常操作！

## 随意放置



按钮使用电池供电，可随意放置。用胶带将随附的壁挂安装板固定到墙壁上，按钮内部配有磁铁，可吸附在安装板上。也可以将按钮直接吸附在其他金属表面，或直接放置在附近的桌子上。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

## 随附其他功能/附件

- 配有电池: 是
- 控制距离: 15 m

## 功耗

- 电压: 3 V

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.066 kg
- 高度: 1.85 cm
- 长度: 6.4 cm
- 宽度: 6.4 cm

## 服务

- 质保: 2 年

## 技术规格

- 电池类型: LRO3 (AAA)
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类



发行日期: 2025-03-06  
版本: 0.92

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)