

# PHILIPS

## 超节能筒灯

超高能效

超节能筒灯

灰色

6941970600743



## 卓越的照明和样式

飞利浦研发了超高能效的筒灯，利用新技术减少碳排放和材料浪费，降低能耗。其使用寿命长达 50,000 小时，比同类产品 飞利浦 LED 筒灯长 3 倍以上，并且能耗仅为 50%，助力地球可持续发展。

### 可持续照明解决方案

- Philips 为 LED 模块和驱动器提供 5 年质保期

### 照明效果

- 优质漫射器光线柔和，分布均匀

### 材料和外饰

- 优质金属材料


# 产品亮点

## LED 系统享有 5 年质保期




对于此灯具，在 2 年期标准保修的基础上，Philips 还针对 LED 系统（即此灯具中的 LED 模块和驱动器）提供 5 年的质保期。

## 优质漫射器光线柔和，分布均匀



优质漫射器可让柔和的光线均匀地洒满整个房间。

## 优质金属材料



经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

## 设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 金属, 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 51 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 25,000

## 环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 110°
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: UltraEfficient

## 其他特征

- 灯具电流: 22 mA
- 效能: 180 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.35

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.083 kg
- 开孔长度: 6.8-8.0 cm
- 开孔宽度: 6.8-8.0 cm
- 高度: 4.95 cm
- 长度: 9.5 cm
- 凹面距离: 0.2 cm
- 宽度: 9.5 cm

## 服务

- 质保: 5 年

#### 技术规格

- 使用寿命长达: 50,000 小时
- 直径: 95 mm
- 光源亮度: 360
- 光色: 3000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 2
- IP 码: IP20

- 防护等级: II 类

#### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970600743
- 净重: 0.08 kg
- 毛重: 0.11 kg
- 高度: 9.8 cm
- 长度: 5.4 cm
- 宽度: 9.8 cm



发行日期: 2025-02-17  
版本: 0.141

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)